

## Návod na použití osvětlení CatEye

### HL-350 – přední světlo

- umístíte gumovou podložku na řídítka a připevníte držák
- zatlačením horního krytu světla směrem dozadu ho otevřete a můžete vložit dvě baterie LR-14 (C)
- světlo zasuňte do držáku tak, aby došlo k “zacvaknutí“ pojistky
- při sejmutí světloometu z držáku je nutné stlačit pojistku
- žárovka 2,5V-0,3A (0,75W)
- téměř 17 hodin nepřetržitého svícení

### HL-MC200 – přední halogenové světlo

- k upevnění držáku a výměně baterií není potřeba žádné nářadí
- umístíte gumovou podložku na řídítka a připevníte držák
- zatlačením horního krytu světla směrem dozadu ho otevřete a můžete vložit čtyři baterie LR-06 (AA)
- světlo zasuňte do držáku tak, aby došlo k “zacvaknutí“ pojistky
- při sejmutí světloometu z držáku je nutné stlačit pojistku
- žárovka MICRO HALOGEN 4,8V-0,5A (2,4W)
- 3 hodiny nepřetržitého svícení

### HL-550 – přední halogenové světlo

- k upevnění držáku a výměně baterií není potřeba žádné nářadí
- umístíte gumovou podložku na řídítka a připevníte držák
- zatlačením horního krytu světla směrem dopředu ho otevřete a můžete vložit dvě baterie LR-14 (C)
- světlo zasuňte do držáku tak, aby došlo k “zacvaknutí“ pojistky
- při sejmutí světloometu z držáku je nutné stlačit pojistku
- žárovka HALOGEN 2,5V-0,4A (1W)
- 10 hodiny nepřetržitého svícení

### Návod k použití zadního/předního doplňkového LED osvětlení TL-LD120

Přední nebo zadní (dle barvy) doplňkové světlo LED (se svítícími diodami) s 4 režimy svícení - 3 přerušované a konstantní s omezenou dobou svícení. Jako zdroj energie použijte dvě baterie LR-03 (AAA). Součástí je držák světla na jízdní kolo s gumovými distančními proužky pro různé průměry řídítek/sedlové trubky. Světlo je držáku zajištěno pojistkou, kterou je potřeba před jeho vyjmutím stlačit.

### Návod k použití zadního doplňkového LED osvětlení TL-LD170

Zadní doplňkové světlo LED (se svítícími diodami) s 2 režimy svícení – přerušovaný a konstantní s omezenou dobou svícení. Jako zdroj energie použijte dvě baterie LR-03 (AAA). Součástí je držák světla na jízdní kolo s gumovými distančními proužky pro různé průměry sedlové trubky. Světlo je držáku zajištěno pojistkou, kterou je potřeba před jeho vyjmutím stlačit.

### Mezinárodní záruční certifikát

Výrobky firmy CatEye jsou proti vadám materiálu a výroby v záruce po dobu dvou let od data zakoupení. Výrobky CatEye, u kterých se během 2 let od zakoupení objeví vada materiálu nebo výroby budou opraveny nebo nahrazeny. Tato záruka se nevztahuje na baterie nebo žárovky nebo na škody vzniklé nesprávným používáním a zacházením nebo nesprávnou opravou či servisem.

Dovozce: Universe Agency s.r.o., P.O.Box 85, 128 00 Praha 2.

[www.author.cz](http://www.author.cz)